

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroje na odstranění opláštění
Objednací číslo	9918030000
Typ	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 17:56:07 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,728 inch
Výška	20,5 mm	Výška (v palcích)	0,807 inch
Šířka	97 mm	Šířka (v palcích)	3,819 inch
Čistá hmotnost	39 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Odstraňovač pláště koaxiálních kabelů a kulatých kabelů PVC
---------------	---

Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	7,5 mm	Min. průměr vodiče	4,8 mm
Typ kabelu	Koaxiální a kulaté datové kabely		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

