

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Avmantlingsverktyg
Art.nr.	<a href="#">9918030000</a>
Typ	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Förp.	1 Stück

## STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	18,5 mm	Byggdjup (tum)	0,728 inch
Höjd	20,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,807 inch
Bredd	97 mm	Byggbredd (tum)	3,819 inch
Nettovikt	39 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelavmantlare Koaxial-kabel PVC-rundkabel
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	för koaxiala- och runda datakablar	Leddiameter max.	7,5 mm
Leddiameter min.	4,8 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

