

**STRIPPER ROUND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Avmantlingsverktyg
Art.nr.	<a href="#">9918040000</a>
Typ	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Förp.	1 Stück

## STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4,921 inch
Nettovikt	66 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Mantelskalare
--------------------	---------------

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	13 mm
Ledardiameter min.	8 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**STRIPPER ROUND**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

