

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Verzió	Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9918050000
Típus	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Qty.	1 Stück

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0,984 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Nettó tömeg	46,2 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csatlakozódoboz csupaszoló szerszám különálló ércsupaszolóval és hosszirányú vágószerszámmal
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási tartomány, min.	0,25 mm ²	Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
Max. vezetékátmérő	13 mm	Min. vezetékátmérő	8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,2 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**