

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avmantlingsverktyg
Art.nr.	9918050000
Typ	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Förp.	1 Stück

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4,921 inch
Nettovikt	46,2 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Mantelskalare med avisoleringsanordning för enskilda ledare längsskärande kniv
--------------------	--

Avisoleringsverktyg

Avisoleringsområde, min.	0,25 mm ²	Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering
Ledardiameter max.	13 mm	Ledardiameter min.	8 mm
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,2 mm ²

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

