

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Verzió	Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9918060000
Típus	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Qty.	1 Stück

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0,984 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Nettó tömeg	44,4 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám 5 – 15 mm külső átmérőjű adatkommunikációs vezetékekhez
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási tartomány AWG, max.	12 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	24 AWG
Csupaszolási tartomány, min.	0,25 mm ²	Kábeltípus	Adatkábel / telekommunikáció és IT
Max. vezetékátmérő	15 mm	Min. vezetékátmérő	5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

