

SLICER NO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm²
- Räfflad skruv i handtagets ände för inställning av skär djupet (genom att ställa in skär djupet utesluts skador på innerledarna)

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kabelkniv
Art.nr.	9918070000
Typ	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Förp.	1 Stück

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1,378 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1,142 inch
Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5,197 inch
Nettovikt	90 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelknivar för ledare med ytterdiameter 4 - 16 mm ø
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	16 mm
Ledardiameter min.	4 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm²
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skärdjupet (genom att ställa in skärdjupet utesluts skador på innerledarna)

Allmänna beställningsdata

Typ	ZUB SLICER NO16-35	Artikelbeteckning
Art.nr.	9201430000	Kabelkniv
GTIN (EAN)	4032248430314	
Förp.	2 Stück	