

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavení hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nůž na kabely
Objednací číslo	9918080000
Typ	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 12:12:53 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35 mm	Hloubka (v palcích)	1,378 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1,142 inch
Šířka	132 mm	Šířka (v palcích)	5,197 inch
Čistá hmotnost	71,8 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Sťíhač kabelů s vodiči o vnějším průměru 8-28 mm
---------------	---

Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	28 mm	Min. průměr vodiče	8 mm
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabráňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZUB SLICER NO16-35	Verze
Objednací číslo	6201430000	Nůž na kabely
GTIN (EAN)	4032248430314	
Množství	2 ks	