

STRIPAX 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kaptanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9918180000
Typ	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
Förp.	1 Stück

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3,898 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	200 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 16 mm ²
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	25 mm	Avisoleringsområde, min.	6 mm ²
Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²
Ledardiameter, max.	16 mm ²	Ledardiameter, min.	6 mm ²

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	<ul style="list-style-type: none">• Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering• För fintrådiga och massiva ledare• Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna• Avisoleringslängd justerbar med anslag• Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering• Inga utfläkt kardeler• Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar• Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning• Glappfri och självjusterande kapanordning• Lång livslängd• Optimerad ergonomisk design
--------------------	--

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Kataloger	Catalogues in PDF-format


STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	ERME 16² SPX 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1119040000	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4032248948437	
Förp.	1 Stück	
Typ	ERTE KLBC SPX 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	2571490000	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118582116	
Förp.	1 Stück	