

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattanás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

Általános rendelési adatok

Verzió	Nyomaték-csavarhúzó
Rendelési szám	9918370000
Típus	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
Qty.	1 Stück

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	166,1 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Nyomaték-csavarhúzó, 0,5 - 1,7 Nm
-----------------	--------------------------------------

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	1,7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,5 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Letöltések

Product Change Notification	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... Pozidriv csillagfej

Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz
Hajtó kimenet a DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ szerint



Általános rendelési adatok

Típus	WK K PZ0	Verzió
Rendelési szám	6918600000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388974	
Qty.	1 Stück	
Típus	WK K PZ1	Verzió
Rendelési szám	6918610000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388981	
Qty.	1 Stück	
Típus	WK K PZ2	Verzió
Rendelési szám	6918620000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388998	
Qty.	1 Stück	

... hornyos csavarokhoz

Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz
Hajtó kimenet a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint



Általános rendelési adatok

Típus	WK S 0,4X2,5	Verzió
Rendelési szám	6918520000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388882	
Qty.	1 Stück	
Típus	WK S 0,6X3,5	Verzió
Rendelési szám	6918540000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388905	
Qty.	1 Stück	
Típus	WK S 0,5X3,0	Verzió
Rendelési szám	6918530000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388899	
Qty.	1 Stück	

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	WK S 0,8X4,0	Verzió
Rendelési szám	6918550000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388912	
Qty.	1 Stück	

Típus	WK S 1,0X5,5	Verzió
Rendelési szám	6918560000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388936	
Qty.	1 Stück	

... Phillips csillagfej

Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz

Hajtó kimenet a DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH szerint



Általános rendelési adatok

Típus	WK K PH2	Verzió
Rendelési szám	6918590000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388967	
Qty.	1 Stück	

Típus	WK K PH1	Verzió
Rendelési szám	6918580000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388950	
Qty.	1 Stück	

Típus	WK K PH0	Verzió
Rendelési szám	6918570000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248388943	
Qty.	1 Stück	