

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště $\pm 6\%$ nastavené hodnoty stupnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Momentový šroubovák
Objednací číslo	9918380000
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248388349
Množství	1 ks

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	240 mm	Šířka (v palcích)	9,449 inch
Čistá hmotnost	530 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Momentový šroubovák, v rozsahu 2,0-7,0 Nm
---------------	---

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	2 Nm
-----------------------------------	------	-----------------------------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... Křížový šroubovák, Phillips

Výměnné bity pro momentový šroubovák

Výstup hlavice podle DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



Všeobecné objednací údaje

Typ	WK K PH2	Verze
Objednací číslo	6918590000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388967	
Množství	1 ks	
Typ	WK K PH0	Verze
Objednací číslo	6918570000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388943	
Množství	1 ks	
Typ	WK K PH1	Verze
Objednací číslo	6918580000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388950	
Množství	1 ks	

... Křížový šroubovák, Pozidriv

Výměnné bity pro momentový šroubovák

Výstup hlavice podle DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



Všeobecné objednací údaje

Typ	WK K PZ1	Verze
Objednací číslo	6918610000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388981	
Množství	1 ks	
Typ	WK K PZ0	Verze
Objednací číslo	6918600000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388974	
Množství	1 ks	
Typ	WK K PZ2	Verze
Objednací číslo	6918620000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388998	
Množství	1 ks	

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... šrouby s šestihrannou hlavou

Výměnné bity pro momentový šroubovák

Výstup hlavice podle DIN 5264, ISO 2380/1



Všeobecné objednací údaje

Typ	WK S 0,5X3,0	Verze
Objednací číslo	6918530000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388899	
Množství	1 ks	
Typ	WK S 0,4X2,5	Verze
Objednací číslo	6918520000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388882	
Množství	1 ks	
Typ	WK S 0,8X4,0	Verze
Objednací číslo	6918550000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388912	
Množství	1 ks	
Typ	WK S 1,0X5,5	Verze
Objednací číslo	6918560000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388936	
Množství	1 ks	
Typ	WK S 0,6X3,5	Verze
Objednací číslo	6918540000	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248388905	
Množství	1 ks	