

## WK S 0,5X3,0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz

Hajtó kimenet a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzóbetét
Rendelési szám	<a href="#">9918530000</a>
Típus	WK S 0,5X3,0
GTIN (EAN)	4032248388899
Qty.	1 Stück

## WK S 0,5X3,0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0,157 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Nettó tömeg	20,6 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Cserélhető szerszámbetét hornyos csavarokhoz, méret: 0,5 x 3
-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	175 mm
Kés szélessége (B)	3 mm	Kés vastagsága (A)	0,5 mm
Nyomaték beállítás, max.	0,6 Nm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## Tartozékok

## Dinamométeres csavarkulcs



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	DMS MANUELL 2,0-7,0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">9918380000</a>	Nyomaték-csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248388349	
Qty.	1 Stück	
Típus	DMS MANUELL 0,5-1,7	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">9918370000</a>	Nyomaték-csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qty.	1 Stück	