

**WK S 0,6X3,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejsel**

Klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skruvmejselinsats
Art.nr.	<a href="#">9918540000</a>
Typ	WK S 0,6X3,5
GTIN (EAN)	4032248388905
Förp.	1 Stück

## WK S 0,6X3,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0,157 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Bredd	175 mm	Byggbredd (tum)	6,89 inch
Nettovikt	22 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Utbytesklinga till spårskruvar storlek 0.6x3.5
--------------------	--

## Skruvverktyg

Form	Spår	Klingbredd (B)	3,5 mm
Klinglängd	175 mm	Klingtjocklek	0,6 mm
inchtagningsmoment, max.	1,1 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## WK S 0,6X3,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918370000</a>	Momentskruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248388332	
Förp.	1 Stück	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918380000</a>	Momentskruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248388349	
Förp.	1 Stück	