

**WK K PH2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejsel**

Klingprofil enligt DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skruvmejselinsats
Art.nr.	<a href="#">9918590000</a>
Typ	WK K PH2
GTIN (EAN)	4032248388967
Förp.	1 Stück

## WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0,157 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Bredd	175 mm	Byggbredd (tum)	6,89 inch
Nettovikt	22 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad utbytesklinga för krysskruvar, Phillips storlek 2
--------------------	--

## Skruvverktyg

Form	Crosshead	Klinglängd	175 mm
Klingmått krysspår storlek	2	inchtdragningsmoment, max.	5,5 Nm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**Momentskruvmejsel**

Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

**Allmänna beställningsdata**

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918370000</a>	Momentskruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248388332	
Förp.	1 Stück	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918380000</a>	Momentskruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248388349	
Förp.	1 Stück	