

**WK K PZ2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Výměnné bity pro momentový šroubovák**

Výstup hlavice podle DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka šroubováku
Objednací číslo	<a href="#">9918620000</a>
Typ	WK K PZ2
GTIN (EAN)	4032248388998
Množství	1 ks

## WK K PZ2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0,157 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6,89 inch
Čistá hmotnost	20 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Vyměnitelný bit na šrouby s křížovou hlavou, Pozidri- ve, velikost 2
---------------	--

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	175 mm	Nastavení krouticího momentu max.	5,5 Nm
Tvar	Pozidrive	Velikost	2

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## Příslušenství

### Momentový šroubovák



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6918370000</a>	Momentový šroubovák
GTIN (EAN)	4032248388332	
Množství	1 ks	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6918380000</a>	Momentový šroubovák
GTIN (EAN)	4032248388349	
Množství	1 ks	