

## VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
Rendelési szám	<a href="#">9918860000</a>
Típus	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
Qty.	1 Stück

## VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	67 mm	Mélység (coll)	2,638 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Szélesség	264 mm	Szélesség (coll)	10,394 inch
Nettó tömeg	356 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Feszültségvizsgáló, max. 690 V/ 100 Hz, LED
-----------------	------------------------------------------------

## Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	6-690 V
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Buzzer	Igen	Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV
DC-feszültség kijelző	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	DC-feszültség mérési tartomány	690 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható	Frekvenciatartomány, max.	400 Hz
Frekvenciatartomány, min.	16 Hz	Fázissorrend kijelző	Igen
Kijelző	LED	Megjegyzés	Screw-on, thicker test probes
Mérési tartomány kategória	CAT IV - 600V/ CAT III - 690V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	6 V	One-handed operation	Igen
RCD megszakító	A választható terhelés lehetővé teszi egy 30 mA-es RCD áramköri megszakító szándékos kioldását	Residual-current test	Igen
Szigetelésvizsgálat	8 kV	Terhelés, kapcsolható	Igen
Test probe illumination	Igen	Test probe protection GS 38	Igen
Védelmi osztály	IP65	Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

A létrehozás dátuma 2024. május 5. 2:51:33 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**VT COMBI PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Product Change Notification	<a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A EN</a> <a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A DE</a>
User Documentation	<a href="#">BANL_manual 2pol Tester</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	SKAI TASCHE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8544760000</a>	Szerszámtáska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 Stück	
Típus	2POL TESTER ZUB	
Rendelési szám	<a href="#">8565720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Qty.	1 Stück	
Típus	PRSPSU	
Rendelési szám	<a href="#">1332420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Qty.	1 Stück	
Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">9201310000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 Stück	