

**VT COMBI PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
Номер для заказа	<a href="#">9918860000</a>
Тип	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
Кол.	1 Шт.

## VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	67 мм	Глубина (дюймов)	2,638 inch
Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Ширина	264 мм	Ширина (в дюймах)	10,394 inch
Масса нетто	356 g		

## Технические данные

Описание артикула	Индикатор напряжения до 690 В/100 Гц, светодиод
-------------------	---

## Измерительные и контрольные приборы

Автомат защиты цепи RCD	Возможность выбора нагрузки позволяет выполнять сознательное срабатывание автомата защиты цепи RCD 30 мА	Вид защиты	IP65
Возможность подключения нагрузки	Да	Диапазон измерения напряжения/переменный ток	6-690 В
Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	690 V	Диапазон частот, макс.	400 Hz
Диапазон частот, мин.	16 Hz	Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении	8 kV
Защита для щупа GS 38	Да	Зуммер	Да
Индикация	Светодиод	Индикация переменного напряжения	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 В
Индикация порядка чередования фаз	Да	Индикация постоянного напряжения	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 В
Категория измерительной цепи	CAT IV - 600V/ CAT III - 690V	Номинальное напряжение, макс.	690 В AC/DC
Номинальное напряжение, мин.	6 В	Подсветка щупа	Да
Проверено и апробировано согласно	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)	Проверка изоляции	8 kV
Проверка остаточного тока	Да	Проверка прохождения тока	Да - визуальная + акустическая
Работа одной рукой	Да	Рабочая температура, макс.	55 °C
Рабочая температура, мин.	-15 °C	Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA
Указание	Навинчивающиеся утолщенные проверочные щупы		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[9918860000\\_DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY.pdf](#)

Уведомление об изменении продукта

[PCN-PW641110-20180410-00-A EN](#)[PCN-PW641110-20180410-00-A DE](#)

Пользовательская документация

[BANL\\_manual 2pol Tester](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

## VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

## Основные данные для заказа

Тип	BATTERIE 1,5V MICRO	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6921310000</a>	Инструменты для тестирования, Батарея
GTIN (EAN)	4032248421121	
Кол.	2 Шт.	
Тип	2POL TESTER ZUB	
Номер для заказа	<a href="#">2505720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SKAI TASCHE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2504760000</a>	Сумка для инструментов
GTIN (EAN)	4050118554724	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PRSPSU	
Номер для заказа	<a href="#">482420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Кол.	1 Шт.	