

VT COMBI PRO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918860000
Typ	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
Förp.	1 Stück

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2,638 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	264 mm	Byggbredd (tum)	10,394 inch
Nettovikt	356 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningsprovare upp till 690V/ 100 Hz LED
--------------------	--

PW64 Mät- och provutrustning

Anmärkning	Påskruvbara, tjockare provspetsar	Arbets temperatur max.	55 °C
Arbets temperatur min.	-15 °C	Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA
Enhandshantering	Ja	Fasföljd indikering	Ja
Frekvensområde, max.	400 Hz	Frekvensområde, min.	16 Hz
Indikering	LED	Indikering likspänning	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Indikering växelspanning	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Isoleringskontroll	8 kV
Jordfelsbrytare	Den valbara lasten möjliggör medveten utlösning av en 30 mA jordfelsbrytare	Kretsprovning	Ja – optisk + akustisk
Last inkopplingsbar	Ja	Märkspänning max.	690 V AC/DC
Märkspänning min.	6 V	Mätområde Spänning/AC	6-690 V
Mätområde Spänning/DC	690 V	Mätkretskategori	Kat. III – 600 V/Kat. IV – 690 V
Provspetsbelysning	Ja	Provspetskydd GS 68	Ja
Restströmtest	Ja	Skyddsklass	IP65
Summer	Ja	Topspänningshållfasthet	8 kV
kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:38:16 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Meddelande om produktändring	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
Användardokumentation	BANL_manual 2pol Tester
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	2POL TESTER ZUB
Art.nr.	2565720000
GTIN (EAN)	4050118575279
Förp.	1 Stück

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	9201310000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 Stück	

Typ	SKAI TASCHE	Artikelbeteckning
Art.nr.	2544760000	Verktygsväska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 Stück	

Typ	PRSPSU
Art.nr.	1332420000
GTIN (EAN)	4050118136449
Förp.	1 Stück