

VT DIGI PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
Номер для заказа	9918870000
Тип	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
Кол.	1 Шт.

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	67 мм	Глубина (дюймов)	2,638 inch
Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Ширина	264 мм	Ширина (в дюймах)	10,394 inch
Масса нетто	272 g		

Технические данные

Описание артикула	Тестер напряжения до 1000 В/100 Гц с ЖК-дисплем, Индикатор напряжения до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока / ЖК-дисплей 950 Гц
-------------------	--

Измерительные и контрольные приборы

Автомат защиты цепи RCD	Возможность выбора нагрузки позволяет выполнять сознательное срабатывание автомата защиты цепи RCD 30 мА	Вид защиты	IP 65
Возможность подключения нагрузки	Да	Входное сопротивление, напряжение	On operating the double switch $\geq 300 \text{ k}\Omega$
Диапазон измерения напряжения/переменный ток	1–1000 В	Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	1–1500 В
Диапазон измерения сопротивления, макс.	1 999 Ω	Диапазон измерения сопротивления, мин.	1 Ω
Диапазон частот, макс.	400 Hz	Диапазон частот, мин.	16 Hz
Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении	8 kV	Защита для щупа GS 38	Да
Зуммер	Да	Измерение сопротивления	Да
Измерение частоты	Да	Измеренное значение емкости, макс.	0,05 μF
Измеренное значение емкости, мин.	1 999 μF	Индикация	цифровой ЖК-дисплей
Индикация переменного напряжения	1–1.000 V TRMS	Индикация порядка чередования фаз	Да
Индикация постоянного напряжения	1–1.500 V	Категория измерительной цепи	CAT III 1.000V / CAT IV 600V
Номинальное напряжение, макс.	1000 V AC / 1.500 V DC	Номинальное напряжение, мин.	1 В
Подсветка щупа	Да	Проверено и апробировано согласно	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Проверка изоляции	8 kV	Проверка остаточного тока	Да
Проверка прохождения тока	Да - визуальная + акустическая	Работа одной рукой	Да
Рабочая температура, макс.	55 °C	Рабочая температура, мин.	-15 °C
Регулировка подсветки дисплея	автоматически	Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA
Указание	Навинчивающиеся утолщенные проверочные щупы	Функция HOLD	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	9918870000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Уведомление об изменении продукта	PCN-PW641010-20180410-00-A DE PCN-PW641010-20180410-00-A EN
Пользовательская документация	BANL_manual 2pol Tester
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

Основные данные для заказа

Тип 2POL TESTER ZUB

Номер для заказа [2585720000](#)

GTIN (EAN) 4050118575279

Кол. 1 Шт.

Тип BATTERIE 1,5V MICRO

Номер для заказа [4031310000](#)

GTIN (EAN) 4032248421121

Кол. 2 Шт.

Исполнение

Инструменты для тестирования, Батарея

Тип SKAI TASCHE

Номер для заказа [2584760000](#)

GTIN (EAN) 4050118554724

Кол. 1 Шт.

Исполнение

Сумка для инструментов

Тип PRSPSU

Номер для заказа [4032420000](#)

GTIN (EAN) 4050118136449

Кол. 1 Шт.