

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	<a href="#">9918870000</a>
Typ	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
Förp.	1 Stück

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2,638 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	264 mm	Byggbredd (tum)	10,394 inch
Nettovikt	272 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningsprovare upp till 1000 V / 100 Hz LCD, Spänningstestare upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC/960 Hz LCD
--------------------	---

## PW64 Mät- och provutrustning

Anmärkning	Påskruvbara, tjockare provspetsar	Arbets temperatur max.	55 °C
Arbets temperatur min.	-15 °C	Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA
Enhandshantering	Ja	Fasfölj indikering	Ja
Frekvensmätning	Ja	Frekvensområde, max.	400 Hz
Frekvensområde, min.	16 Hz	HOLD-funktion	Ja
Indikering	LCD-digital	Indikering likspänning	1 - 1.500 V
Indikering växelspanning	1 - 1.000 V TRMS	Ingångsmotstånd spänning	On operating the double switch $\geq 300 \text{ k}\Omega$
Isoleringskontroll	8 kV	Jordfelsbrytare	Den valbara lasten möjliggör medveten utlösning av en 30 mA jordfelsbrytare
Justering av bakgrundsbelysning i display	automatisk	Kapacitetsmätvärde max.	0,05 $\mu\text{F}$
Kapacitetsmätvärde min.	1 999 $\mu\text{F}$	Kretsprovning	Ja - optisk + akustisk
Last inkopplingsbar	Ja	Märkspänning max.	1000 V AC / 1.500 V DC
Märkspänning min.	1 V	Mätområde Spänning/AC	1 - 1 000 V
Mätområde Spänning/DC	1 - 1,500 V	Motståndsmätning	Ja
Mätkretskategori	Kat. III 1.000 V/Kat. IV 600 V	Mätområde för motstånd, max.	1 999 $\Omega$
Mätområde för motstånd, min.	1 $\Omega$	Provspetsbelysning	Ja
Provspetskydd GS 68	Ja	Restströmtest	Ja
Skyddsklass	IP 65	Summer	Ja
Topspänningshållfasthet	8 kV	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[9918870000\\_DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY.pdf](#)

Meddelande om produktändring

[PCN-PW641010-20180410-00-A DE](#)[PCN-PW641010-20180410-00-A EN](#)

Användardokumentation

[BANL\\_manual 2pol Tester](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

## VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



## Allmänna beställningsdata

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9201310000</a>	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 Stück	
Typ	2POL TESTER ZUB	
Art.nr.	<a href="#">2565720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Förp.	1 Stück	
Typ	SKAI TASCHE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2544760000</a>	Verktygsväska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 Stück	
Typ	PRSPSU	
Art.nr.	<a href="#">1332420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Förp.	1 Stück	