

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
Objednací číslo	9918880000
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Množství	1 ks

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60 mm	Hloubka (v palcích)	2,362 inch
Výška	28 mm	Výška (v palcích)	1,102 inch
Šířka	235 mm	Šířka (v palcích)	9,252 inch
Čistá hmotnost	158 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Tester napětí až do 690 V / 100 Hz LED
---------------	--

Měřicí a testovací zařízení

Displej	LED	Frekvenční rozsah, max.	65 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC
Jmenovité napětí, min.	12 V	Kategorie rozsahu měření	CAT III 600 V
Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-15 °C
Přepínatelná zátěž	Ne	Rozsah měření AC napětí	12-690 V
Rozsah měření DC napětí	690 V	Stupeň krytí	IP54
Testováno a schváleno dle	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)	Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA
Zkouška izolace	6 kV	Zkouška propojení	Ano - vizuální + akustické
Zobrazení AC napětí	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zobrazení DC napětí	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Zobrazení sledu fází	Ne	Špičkový napěťový odpor	6 kV

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)Oznámení o změně produktu [PCN-PW641110-20180410-00-A EN](#)
[PCN-PW641110-20180410-00-A DE](#)Uživatelská dokumentace [BANL_manual 2pol Tester](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

Datum vytvoření 7. května 2024 18:27:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení



Všeobecné objednací údaje

Typ	SKAI TASCHE	Verze
Objednáací číslo	6544760000	Brašna na nářadí
GTIN (EAN)	4050118554724	
Množství	1 ks	
Typ	2POL TESTER ZUB	
Objednáací číslo	6565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Množství	1 ks	
Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Verze
Objednáací číslo	6201310000	Testovací nástroje, Baterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
Množství	2 ks	
Typ	PRSPSU	
Objednáací číslo	6332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Množství	1 ks	