

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
Rendelési szám	9918880000
Típus	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Qty.	1 Stück

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	60 mm	Mélység (coll)	2,362 inch
Magasság	28 mm	Magasság (coll)	1,102 inch
Szélesség	235 mm	Szélesség (coll)	9,252 inch
Nettó tömeg	158 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Feszültségvizsgáló, max. 690 V/ 100 Hz, LED
-----------------	--

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	12-690 V
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Csúcsfeszültség ellenállás	6 kV	DC-feszültség kijelző	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
DC-feszültség mérési tartomány	690 V	Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható
Frekvenciatartomány, max.	65 Hz	Frekvenciatartomány, min.	0 Hz
Fázisrend kijelző	Nem	Kijelző	LED
Mérési tartomány kategória	CAT III 600 V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	12 V	Szigetelésvizsgálat	6 kV
Terhelés, kapcsolható	Nem	Védelmi osztály	IP54
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

VT MASTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Product Change Notification

[PCN-PW641110-20180410-00-A EN](#)[PCN-PW641110-20180410-00-A DE](#)

User Documentation

[BANL_manual 2pol Tester](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



Általános rendelési adatok

Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Verzió
Rendelési szám	6201310000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 Stück	
Típus	2POL TESTER ZUB	
Rendelési szám	6565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Qty.	1 Stück	
Típus	PRSPSU	
Rendelési szám	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Qty.	1 Stück	
Típus	SKAI TASCHE	Verzió
Rendelési szám	6544760000	Szerszámtáska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 Stück	