

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
Номер для заказа	9918880000
Тип	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Кол.	1 Шт.

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	60 мм	Глубина (дюймов)	2,362 inch
Высота	28 мм	Высота (в дюймах)	1,102 inch
Ширина	235 мм	Ширина (в дюймах)	9,252 inch
Масса нетто	158 g		

Технические данные

Описание артикула	Индикатор напряжения до 690 В/100 Гц, свето- диод
-------------------	---

Измерительные и контрольные приборы

Вид защиты	IP54	Возможность подключения нагрузки	Нет
Диапазон измерения напряжения/переменный ток	12-690 В	Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	690 V
Диапазон частот, макс.	65 Hz	Диапазон частот, мин.	0 Hz
Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении	6 kV	Индикация	Светодиод
Индикация переменного напряжения	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 В	Индикация порядка чередования фаз	Нет
Индикация постоянного напряжения	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 В	Категория измерительной цепи	CAT III 600 V
Номинальное напряжение, макс.	690 В AC/DC	Номинальное напряжение, мин.	12 В
Проверено и апробировано согласно	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)	Проверка изоляции	6 kV
Проверка прохождения тока	Да - визуальная + акустическая	Рабочая температура, макс.	55 °C
Рабочая температура, мин.	-15 °C	Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA

Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Уведомление об изменении продукта	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
Пользовательская документация	BANL_manual 2pol Tester
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

Основные данные для заказа

Тип	SKAI TASCHE	Исполнение
Номер для заказа	2544760000	Сумка для инструментов
GTIN (EAN)	4050118554724	
Кол.	1 Шт.	
Тип	2POL TESTER ZUB	
Номер для заказа	2545720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Кол.	1 Шт.	
Тип	BATTERIE 1,5V MICRO	Исполнение
Номер для заказа	4032248421121	Инструменты для тестирования, Батарея
GTIN (EAN)	4032248421121	
Кол.	2 Шт.	
Тип	PRSPSU	
Номер для заказа	4050118136449	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Кол.	1 Шт.	