

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918880000
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Förp.	1 Stück

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	60 mm	Byggdjup (tum)	2,362 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Bredd	235 mm	Byggbredd (tum)	9,252 inch
Nettovikt	158 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningsprovare upp till 690V/ 100 Hz LED
--------------------	--

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Fasföljd indikering	Nej
Frekvensområde, max.	65 Hz	Frekvensområde, min.	0 Hz
Indikering	LED	Indikering likspänning	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Indikering växelspanning	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Isoleringskontroll	6 kV
Kretsprovning	Ja – optisk + akustisk	Last inkopplingsbar	Nej
Märkspänning max.	690 V AC/DC	Märkspänning min.	12 V
Mätområde Spänning/AC	12-690 V	Mätområde Spänning/DC	690 V
Mätkretskategori	CAT III 600 V	Skyddsklass	IP54
Toppspänningshållfasthet	6 kV	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

VT MASTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Meddelande om produktändring

[PCN-PW641110-20180410-00-A EN](#)[PCN-PW641110-20180410-00-A DE](#)

Användardokumentation

[BANL_manual 2pol Tester](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	9201310000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 Stück	
Typ	2POL TESTER ZUB	
Art.nr.	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Förp.	1 Stück	
Typ	SKAI TASCHE	Artikelbeteckning
Art.nr.	2544760000	Verktygsväska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 Stück	
Typ	PRSPSU	
Art.nr.	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Förp.	1 Stück	