

## VT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

## Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
Номер для заказа	<a href="#">9918950000</a>
Тип	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Кол.	1 Шт.

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	55 мм	Глубина (дюймов)	2,165 inch
Высота	21 мм	Высота (в дюймах)	0,827 inch
Ширина	190 мм	Ширина (в дюймах)	7,48 inch
Масса нетто	115 g		

## Технические данные

Описание артикула	Voltage tester from 12 – 690 V
-------------------	--------------------------------

## Измерительные и контрольные приборы

Вид защиты	IP64	Возможность подключения нагрузки	Нет
Диапазон измерения напряжения/переменный ток	12-690 V	Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	1000 V
Диапазон частот, макс.	65 Hz	Диапазон частот, мин.	0 Hz
Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении	5 kV	Индикация	Светодиод
Индикация переменного напряжения	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Индикация порядка чередования фаз	Нет
Индикация постоянного напряжения	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Категория измерительной цепи	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Номинальное напряжение, макс.	690 В AC/DC	Номинальное напряжение, мин.	12 В AC/DC
Проверено и апробировано согласно	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Проверка изоляции	5 kV
Проверка прохождения тока	Нет	Рабочая температура, макс.	55 °C
Рабочая температура, мин.	-15 °C		


## Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать

VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



VT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

## Основные данные для заказа

Тип	SKAI TASCHE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2544760000</a>	Сумка для инструментов
GTIN (EAN)	4050118554724	
Кол.	1 Шт.	