

VT CTB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Testovací nástroje, 2pólový tester napětí |
| Objednací číslo | 9918970000 |
| Typ | VT CTB |
| GTIN (EAN) | 4032248405855 |
| Množství | 1 ks |

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 19 mm | Hloubka (v palcích) | 0,748 inch |
| Výška | 21 mm | Výška (v palcích) | 0,827 inch |
| Šířka | 137 mm | Šířka (v palcích) | 5,394 inch |
| Čistá hmotnost | 50 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|--------------------------|
| Popis výrobku | Tester napětí až do 48 V |
|---------------|--------------------------|

Měřicí a testovací zařízení

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Displej | LED | Frekvenční rozsah, max. | 65 Hz |
| Frekvenční rozsah, min. | 0 Hz | Jmenovité napětí, max. | 48 V DC |
| Jmenovité napětí, min. | 3 V DC | Provozní teplota, max. | 50 °C |
| Provozní teplota, min. | -10 °C | Přepínatelná zátěž | Ne |
| Rozsah měření AC napětí | 3-48 V | Rozsah měření DC napětí | 48 V |
| Stupeň krytí | IP40 | Testováno a schváleno dle | EN 61010-1, EN 61326 |
| Zkouška propojení | Ne | Zobrazení sledu fází | Ne |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000494 | ETIM 7.0 | EC000494 |
| ETIM 8.0 | EC000494 | ETIM 9.0 | EC000494 |
| ECLASS 9.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-20-03-08 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Uživatelská dokumentace | Manual |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



VT CTB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Příslušenství**

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

**Všeobecné objednávací údaje**

| | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SKAI TASCHE | Verze |
| Objednávací číslo | 6544760000 | Brašna na nářadí |
| GTIN (EAN) | 4050118554724 | |
| Množství | 1 ks | |