

H16,0/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No |
| Nr.Cat. | 0124300000 |
| Tipo | H16,0/15 |
| GTIN (EAN) | 4008190162993 |
| CPZ | 500 Pezzo |
| Imballaggio | sfuso |

H16,0/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | |
|------------|---------|
| Peso netto | 0,502 g |
|------------|---------|

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali senza collare isolante | Versione | Standard |
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|--------|---|--------------------|
| Diametro del collare (D2) | 7,5 mm | Diametro della superficie di contatto (D1) | 5,8 mm |
| L1 in mm | 15 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 15 mm |
| Lunghezza di spellatura | 15 mm | Sezione di collegamento cavo | 16 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 6 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E499744 |

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | Zuken E3.S |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

H16,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

