
EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kapcsolók és gombok profilja illeszkedik az elektronikus komponensekéhez.
A kapcsolókkal és gombokkal ipari installációk üzembe helyezése, szervizelése, felügyelete és javítása végezhető.

Általános rendelési adatok

Verzió	, Funkcionális modulok megszakító, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám	0126360000
Típus	EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U
GTIN (EAN)	4008190097141
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. március 28. 21:07:50 CET

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Hossz	58 mm	Hossz, inch	2,283 inch
Nettó tömeg	41,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...100 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...85 °C

Kimenet

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	1500 VA @ 250 V
AC kapcsolási teljesítmény, max.	1 500 VA	Kapcsolási teljesítmény	250 V
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	180 W @ 30 V	DC kapcsolási teljesítmény, max.	180 W
Kapcsolási teljesítmény	30 V		

Általános adatok

Sín	TS 32, TS 35	Szín	bézs

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	6 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9,1	27-37-92-01
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92
ECLASS 12.0	27-37-13-92	ECLASS 13.0	27-37-13-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Application notes – EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

A létrehozás dátuma 2024. március 28. 21:07:50 CET

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	0383400000	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált
GTIN (EAN)	4008190088026	
Qty.	2 m	

Típus	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	0498000000	Sín, TS 35, TS 35 x 15, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált
GTIN (EAN)	4008190042493	
Qty.	2 m	

SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Verzió
Rendelési szám	0383560000	Tartozékok, Végbak
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	0122800000	Sín, TS 32, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált
GTIN (EAN)	4008190066307	
Qty.	2 m	

TS 32



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 2	Verzió
Rendelési szám	0199360000	Tartozékok, Végbak
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 Stück	