

**P 18/20 D02 BL SAKS5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Passeinsätze dienen dem Schutz vor dem Einsatz falsch gewählter Sicherungsgrößen. Sie werden einfach in dem jeweiligen Sicherungssockel eingesetzt und verhindern den Einsatz zu großer Sicherungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, blau
Best.-Nr.	<a href="#">0361800000</a>
Typ	P 18/20 D02 BL SAKS5
GTIN (EAN)	4008190106249
VPE	50 Stück

## P 18/20 D02 BL SAKS5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10,5 mm	Tiefe (inch)	0,413 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Durchmesser	16,6 mm	Nettogewicht	0,54 g

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Bemessungsdaten

Nennstrom	20 A
-----------	------

## Maße

Durchmesser	16,6 mm
-------------	---------

## Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	blau
Sicherungseinsatz	E18	Strom	20 A
Typ	Passeinsatz für Einsätze E18 20 A		

## Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Aluminium	Farbe	blau
-----------	-----------	-------	------

## weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	