


SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinbelegung**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
Best.-Nr.	1170350000
Typ	SAI-M23-SE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962303
VPE	1 Stück

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	8 g
--------------	-----

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Crimpanschluss	Codierung	keine
Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT	Nennspannung	600 V
Nennstrom	20 A	Nennstrom	2 mm Kontakt = 28 A
Polzahl	6	Steckzyklen	> 1000
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Pinbelegung



Maßzeichnung



Technical data

		5 + PE		4/4	
No. of poles		6		4	4
Number of contacts		2		1	2
Contact-ø	mm	2		1	2

6 times male, 2 mm

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Gehäuse Standard



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1170280000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962327	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-KS-L-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1170270000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962259	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1170290000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962242	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1995800000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248925667	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-GS-L-11/17	Ausführung
Best.-Nr.	1440130000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4050118246193	
VPE	1 Stück	

...für M23



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Ausführung
Best.-Nr.	1203840000	Crimpwerkzeug für Signal- und Powerkontakte
GTIN (EAN)	4032248986934	
VPE	1 Stück	

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

2 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Ausführung
Best.-Nr.	1170410000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962525	
VPE	50 Stück	
Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170400000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962365	
VPE	50 Stück	

Gehäuse Standard



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIE-M23-L-RM	Ausführung
Best.-Nr.	1170310000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962358	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-L-W 25X25	Ausführung
Best.-Nr.	1170330000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962273	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Ausführung
Best.-Nr.	1170320000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962419	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-L-VW	Ausführung
Best.-Nr.	1170300000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962341	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 26. April 2024 17:18:10 MESZ

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	SAIE-M23-L-HW	Ausführung
Best.-Nr.	1170340000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962297	
VPE	1 Stück	