

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
Best.-Nr.	<a href="#">1135150000</a>
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
VPE	300 Stück

Erstellungs-Datum 26. April 2024 14:26:54 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,27 g

**Allgemeine Daten**Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,  
max. 0,2 mm<sup>2</sup>Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,  
min. 0,08 mm<sup>2</sup>**Elektrische Eigenschaften**

Nennspannung 24 V

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Wichtiger Hinweis**

Produkthinweis Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-  
kument [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Designation key / Type key](#)Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)Broschüren [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-PIC-HYB-S-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



**IE-PIC-HYB-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Crimping tools****Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	