

**VGM25-MS68 EMC 11-20SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Die steigende Empfindlichkeit von elektronischen Bauteilen und die zunehmende elektromagnetische Strahlung erfordern das Kabelverschraubungen im Schirmungskonzept einer Anlage eine wichtige Rolle einnehmen. Diese Produktfamilie von EMV-Kabelverschraubungen dient zur Abschirmung gegen Störfrequenzen, sie verfügt über einen 360°-Schirmanschluss.

Das Dichtungssystem sorgt für eine optimale Kabelführung & Zugentlastung, nebenbei erfüllt die Kabelverschraubung die mechanischen Anforderungen der EN 62444. Durch das patentierte Design ist eine sehr einfache und schnelle Montage möglich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör
Best.-Nr.	<a href="#">1463720000</a>
Typ	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
VPE	1 Stück

**VGM25-MS68 EMC 11-20SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	63,5 mm	Länge (inch)	2,5 inch
Nettogewicht	94,44 g		

**Temperaturen**

Grenztemperatur	-40 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

**Allgemeine Angaben**

Gewinde (außen)	M 25	Gewindelänge	34 mm
Normen	EN 45545-2:2013	O-Ring	NBR
Schlüsselweite	30 mm	Schutzart	IP68 - 15 bar
Verschraubung	M 25, EMV	Werkstoff	Messing, vernickelt

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**VGM25-MS68 EMC 11-20SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****HDC-Montagewerkzeug**

Die professionellen Werkzeuge von Weidmüller sind das Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprozesses, der sich konsequent an den Anforderungen der Praxis orientiert.

Für die optimale Installation von schweren Steckverbindern bieten wir Ihnen eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge an, wie z.B. Kontaktlösewerkzeuge, Crimpzangen und LWL-Bearbeitungswerkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit sicher und präzise zu erledigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	HDC FBS TOOL 13-50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000015137</a>	Montagewerkzeug
GTIN (EAN)	4050118292947	
VPE	1 Stück	