

KWN-M8/-4 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,4 mm ²
Best.-Nr.	1495330000
Typ	KWN-M8/-4 90
GTIN (EAN)	4050118305128
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 29. März 2024 10:06:32 MEZ

Katalogstand 23.03.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KWN-M8/-4 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3 g

Technische Daten

Ausführung Euro-Serie 90°

Verbinder

Anschlusslänge (l)	14,5 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	5 mm
Bohrung	M8	Flanschbreite (b)	14 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	8,4 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	3 mm
Isolation	nicht vorhanden	Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²
Schaftlänge (a)	7 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

Datenblatt

KWN-M8/-4 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



KWN-M8/-4 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Crimping tools****Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder**gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe,
Parallel- und Serienverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTN 21	Ausführung
Best.-Nr.	9014610000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	Crimp
VPE	1 Stück	