

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.

Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
Nr.Cat.	1805980000
Tipo	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248274536
CPZ	2 m

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0,591 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	2.000 mm	Larghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	620 g		

Guide di supporto

Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2	6 kA
Distanza intaglio	7 mm
Distanza intaglio	
Guida di montaggio pre-forata	Sì
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Larghezza intaglio	6,3 mm
Larghezza intaglio	
Lunghezza della guida	min. 0 mm
	nominale 2.000 mm
	max. 2.000 mm
Lunghezza intaglio	18 mm
Lunghezza intaglio	
Materiale	acciaio
Norme	A norma DIN EN 60715
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	50 mm ²
Spessore	1,5 mm
Superficie	zincato galvanicamente e passivato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download



Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Illustrazione del prodotto**

Come da figura