

SKMU M75 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 75, 7 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1737060000 |
| Typ | SKMU M75 MS |
| GTIN (EAN) | 4008190956530 |
| VPE | 5 Stück |

SKMU M75 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe | 7 mm | Höhe (inch) | 0,276 inch |
| Nettogewicht | 68,4 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|----------|-----------------|---------------------|
| Außendurchmesser | 98,18 mm | Gewinde (außen) | M 75 |
| Gewinde (innen) | M 75 | Gewindelänge | 7 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm | Halogene | Nein |
| Schlüsselweite 1 | 80 mm | Stärke | 7 mm |
| Verschraubung | M 75 | Werkstoff | Messing, vernickelt |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

Datenblatt

SKMU M75 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

