

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	grafikusan programozható logikai modul, CAN interface, Rögzítőláb
Rendelési szám	2010680000
Típus	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
Qty.	1 Stück

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	93 mm	Magasság (coll)	3,661 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1,772 inch
Nettó tömeg	102 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Plug-in rugós sorkapocs (0,25 - 1,5 mm ²)
--------------------	--

Rendszer adatok

Interfész	TTL 232
-----------	---------

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	yes (combined with external fuse)
---	-----------------------------------

Általános adatok

Rezgésálló	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz	Sín	TS 35
------------	--	-----	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9,1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	27-24-22-16	ECLASS 13.0	27-24-22-16

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Software	Runtime Software – Programmiersoftware miCon-L
User Documentation	Handbuch WCU-Serie Deutsch Manual WCU-Series English
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 1:24:23 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

LOGIC UNIT WCU 650**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	WCU 860S - MICON-L CABLE	Verzió
Rendelési szám	85 15020000	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749	
Qty.	1 Stück	

Kezdőkészletek



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	STARTERKIT WCU 650	Verzió
Rendelési szám	8007290000	graphically programmable logic module incl. programming adapter,
GTIN (EAN)	4050118392517	CAN interface, Rögzítőláb
Qty.	1 Stück	