

FH-TH 200W 230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

Általános rendelési adatok

Verzió	Heating panel fan, IP20, fekete
Rendelési szám	2558090000
Típus	FH-TH 200W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568738
Qty.	1 Stück
Rendelkezésre álló egység	2023-11-10

FH-TH 200W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	139 mm	Mélység (coll)	5,472 inch
Magasság	142 mm	Magasság (coll)	5,591 inch
Szélesség	88 mm	Szélesség (coll)	3,465 inch
Nettó tömeg	800 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C
------------------------------	-------------

General data

Bekapcsolási áram	max. 9 A	Continuous heat output at 10°C	200 W
Csatlakozás típusa	Rugós érintkező	Felszerelés típusa	Sín, Screw mounting
Temperature setting range, max.	40 °C	Temperature setting range, min.	-20 °C
Védelmi osztály	IP20	With room thermostat	Igen
Üzemi feszültség	230 V	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9,1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E497839

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

FH-TH 200W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HYSW 40-90% R.F. CO	Verzió
Rendelési szám	6558270000	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qty.	1 Stück	