

**H2,5/14T GR BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 11 mm, 8 mm, grigio
Nr.Cat.	<a href="#">9004370000</a>
Tipo	H2,5/14T GR BD
GTIN (EAN)	4008190052508
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	Contatti su striscia

## H2,5/14T GR BD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto	0,146 g
------------	---------

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali su striscia, colore grigio	Versione	Standard
----------------------	--------------------------------------	----------	----------

## Terminali

Colore	Telemecanique	Diametro del collare (D2)	4,2 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm	L1 in mm	14 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	11 mm
Sezione di collegamento cavo	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**H2,5/14T GR BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Disegno**