

H1,5/16D ZH SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, nero
Nr.Cat.	9004420000
Tipo	H1,5/16D ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008190167455
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

H1,5/16D ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0,176 g
------------	---------

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore nero	Versione	Terminali doppi
----------------------	------------------------------	----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	6,5 mm	Colore	DIN
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm	L1 in mm	16 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3,6 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	11 mm	Sezione di collegamento cavo	1,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

H1,5/16D ZH SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno**