

CTN 25 D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinze crimpatrici per giunti non isolati**

capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 10mm ² , 25mm ² , Crimpatura dentellata
Nr.Cat.	9006220000
Tipo	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	1121010000

Data di creazione 26 aprile 2024 16.10.41 CEST

Versione catalogo 20.04.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	653,78 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 10-25 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Giunti in CU, rullati, max.	25 mm ²	Giunti in CU, rullati, min.	10 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	25 mm ²	Area di crimpatura , min.	10 mm ²
Sezione del conduttore max. AWG	AWG 4	Sezione del conduttore min. AWG	AWG 8
Tipo di contatto	Senza isolamento		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

