

CTX 500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinza crimpatrice per connettori coassiali**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	9006320000
Tipo	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	1121010000

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	651,08 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori coassiali BNC, TNC e N /SW 10,54	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Apertura della chiave esagonale (A 2)	2,54 mm	Apertura della chiave esagonale (A)	10,54 mm
Diametro contatto interno (D)	2,9 mm	Diametro terminali esterni	12,2 mm
Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1)	12 mm	Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2)	3,17 mm
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Conn. coassiale
------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

