# SDS 0.5X3.0X80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Schraubendreher, Schraubendreher |
| Best.-Nr. | 9008320000 |
| Typ | SDS 0.5X3.0X80 |
| GTIN (EAN) | 4032248056262 |
| VPE | 1 Stück |
| Lieferstatus | Abgekündigt |
| Lieferbar bis | 2021-01-31 |
| Produktalternative | 2749330000 |

# SDS 0.5X3.0X80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | 185 mm | Breite (inch) | 7,283 inch |
| Durchmesser | 23 mm | Nettogewicht | 29,9 g |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelbeschreibung | Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,5x3 |

### Schraubwerkzeuge

| | | | |
|---|---|---|---|
| Form | Schlitz | Klingenbreite (B) | 3 mm |
| Klingenlänge | 80 mm | Klingenstärke (A) | 0,5 mm |
| Klingentyp | A | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | Declaration of the Manufacturer |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |