

PZ 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm ² , 6mm ² , Crimpatura con profilo trapezoidale
Nr.Cat.	9011460000
Tipo	PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190165352
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	9011620000 9202810000

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	433 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per terminali con/senza collare isolante da 0,25 a 6 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 5	6 mm ²	Sezione del terminale, max.	6 mm ²
Sezione del terminale, min.	0,25 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura con profilo trapezoidale

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	6 mm ²	Area di crimpatura , min.	0,25 mm ²
Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10	Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24
Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/senza collare isolante in plastiva		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Download

Documentazione utente	Manual manual_PZ16_PZ6/5
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

