

**CRIMPER 6.3 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graf-  
fa aperta o prerullata**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9040490000</a>  |
| Tipo       | CRIMPER 6.3 F   |
| GTIN (EAN) | 4008190461454   |
| CPZ        | 1 Pezzo   |

## CRIMPER 6.3 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                     |            |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 60 mm  | Altezza (pollici)   | 2,362 inch |
| Larghezza           | 250 mm | Larghezza (pollici) | 9,842 inch |
| Peso netto          | 418 g  |                     |            |

## Dati tecnici

|                      |   |          |  |
|----------------------|---|----------|--|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per connettori piatti 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|---|----------|--|

## Dati utensile di crimpatura

|                             |                     |                             |                      |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Sezione del terminale, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Sezione del terminale, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|

## Descrizione contatto

|                          |                     |                          |                                      |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Area di crimpatura, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Area di crimpatura, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                  |
| Larghezza connettore     | 6,3 mm              | Tipo di contatto         | Connettore/manicotto per spina guida |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Download

|           |  |
|-----------|--|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|