HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graffa aperta o prerullata

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp
Nr.Cat.	9013080000
Tipo	HTF 48
GTIN (EAN)	4008190113056
CPZ	1 Pezzo

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	453,98 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per prese e spine piatte, larghezza spina 4,8 mm	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	2,5 mm²	Sezione del terminale, min.	0,5 mm²
Tipo/profilo di crimpatura	B-Crimp		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	2,5 mm²	Area di crimpatura , min.	0,5 mm²
Larghezza connettore	4,8 mm	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Tipo di contatto	Connettore/manicotto per spina guida

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni