

HTF 28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graf-
fa aperta o prerullata**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.1mm ² , 1mm ² , B-Crimp
Nr.Cat.	9013090000
Tipo	HTF 28
GTIN (EAN)	4008190129439
CPZ	1 Pezzo

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	449,98 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per prese e spine piatte, larghezza spina 2,8 mm	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	B-Crimp
----------------------------	---------

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	1 mm ²	Area di crimpatura , min.	0,1 mm ²
Larghezza connettore	2,8 mm	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 18
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 28	Tipo di contatto	Connettore/manicotto per spina guida

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of the Manufacturer
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

