

HTF ZRV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für für gedrehte/gestanzte Kontakte**

- Zwangssperre gewährleistet präzises Crimpen
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.2mm², 1mm², FoderBcrimp
Best.-Nr.	9014840000
Typ	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008190949969
VPE	1 Stück

HTF ZRV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	452,7 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für ZRV bzw. MKF Flachkontakte	Ausführung	mechanisch, ohne aus- wechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	---

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	1 mm ²	Crimpbereich, min.	0,2 mm ²
Kontaktart	Weidmüller ZRV	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 17
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	1 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,2 mm ²
Crimpart/-profil	FoderBcrimp		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

