

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A 610 LC infravörös hőmérővel pontosan, gyorsan és biztonságosan meghatározhatja a felületi hőmérsékletet - érintés nélkül.

- -20°C és +260°C közötti hőmérsékletek érintkezésmentes mérése
- Felbontás: 1°C
- Mérési sebesség: 2,5 alkalom másodpercenként
- A mérési pont lézeres megjelölése
- Háttérvilágítással ellátott kijelző
- Akkumulátor-állapotjelzővel
- Automatikus kikapcsolás
- Védőtáskával

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Infravörös hőmérő
Rendelési szám	9427520000
Típus	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Kifutott
Rendelkezésre álló egység	2023-05-01

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	170 mm	Szélesség (coll)	6,693 inch
Nettó tömeg	297 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Infravörös hőmérő
-----------------	-------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Kijelző	digitális
Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C	Mért hőmérsékleti érték, max.	260 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000601	ETIM 7.0	EC000601
ETIM 8.0	EC000601	ECLASS 9.0	27-20-11-20
ECLASS 9.1	27-20-02-90	ECLASS 10.0	27-20-11-20
ECLASS 11.0	27-20-11-20	ECLASS 12.0	27-20-11-20
ECLASS 13.0	27-20-11-20		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



Általános rendelési adatok

Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Verzió
Rendelési szám	6201310000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 Stück	