

**MP MPC 12/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 125 mm, Breite: 125 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, verzinkt
Best.-Nr.	<a href="#">9535550000</a>
Typ	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 26. April 2024 22:14:17 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**MP MPC 12/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4,921 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	10,6 g		

**Allgemeine Angaben**

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**MP MPC 12/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****TS 15**

## Zubehör

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000037598</a>	Tragschiene, TS 15, Breite: 4.13 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt,
GTIN (EAN)	4050118653106	verchromt
VPE	20 Stück	