

MP FPC 20/40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 160 mm, Breite: 360 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber
Best.-Nr.	9535940000
Typ	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 04:19:47 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

MP FPC 20/40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	1,5 mm	Tiefe (inch)	0,059 inch
Höhe	160 mm	Höhe (inch)	6,299 inch
Breite	360 mm	Breite (inch)	14,173 inch
Nettogewicht	656 g		

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

TS 15

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037604	Tragschiene, TS 15, Breite: 235 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt,
GTIN (EAN)	4050118653168	verchromt
VPE	20 Stück	

TS 35

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037558	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 165 mm, mit Langloch, ohne
GTIN (EAN)	4050118653229	Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
VPE	20 Stück	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Ausführung
Best.-Nr.	8000037560	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 365 mm, mit Langloch, ohne
GTIN (EAN)	4050118653243	Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
VPE	20 Stück	